

Garant**Set de burghie scurte HSS-E Cod 113001 în cutie, neacoperit, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	113010 1-10
GTIN	4045197765338
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 1897.

Burghiu scurt stabil și robust cu **miez întărit**. Profil ascuțit, cu concentricitate ridicată. Ascuțire la vârf. Coadă **cu 3 suprafețe de prindere** pentru utilizarea în universalele cu 3 bacuri.

Notă:

Ø 1 - 3,5 mm: Burghiu cu coadă cilindrică, **fără suprafețe de prindere**.

Răcire interioară: nu

Coadă tip: Coadă cu trei suprafețe de prindere

Coadă tip: Coadă cilindrică

Număr de dinți Z: 2

Domeniu de găurire: 1 - 10 mm

Număr de burghie: 19

Increment: 0,5 mm

Descriere tehnică

Număr de burghie	19
Increment	0,5 mm

Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 1897
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat

Accesorii

Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 9 mm	113001 9
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	113001 7,5
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	113001 6,5
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 6 mm	113001 6
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 8 mm	113001 8
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 4 mm	113001 4
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	113001 3,5
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 7 mm	113001 7
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	113001 4,5
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 1 mm	113001 1
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	113001 2,5
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	113001 1,5
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 10 mm	113001 10
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	113001 9,5

Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 3 mm	113001 3
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 5 mm	113001 5
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 2 mm	113001 2
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	113001 5,5
Burghiu scurt cu 3 suprafețe de prindere HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	113001 8,5