

# Yale

## Palan cu angrenaj cilindric VS III, Capacitate portantă: 0,25t



### Date comandă

Numărul de comandă	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Clasa articolului	08X

### Descriere

#### Execuție:

Fiecare palan manual cu lanț este testat în fabrică la suprasarcină și este livrat cu manualul de utilizare și certificatul de verificare.

Construcție din oțel. Lagăr cu ace și bile pentru toate piesele rotative. Frână cu acțiune automată prin presarea sarcinii. Cârlig manual cu lanț rotativ la 360°, forjat.

#### Notă:

**La cerere se pot livra cu capacități portante de până la 20 t, rezervă de lanț și siguranță de suprasarcină.**

### Descriere tehnică

Forța de ridicare la sarcină nominală	20 daN
Înălțimea cursei normale	3 m
Capacitate portantă	250 kg
Număr șiruri de lanț	1
Greutate	4,9 kg

Tip produs

Palan