

Yale

Palan electric cu lanț CPVF VEGO, Tip: 0,25-8



Date comandă

Numărul de comandă	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Palan electric cu lanț cu **cârlig de susținere**, model robust și sigur. **Comutatorul de limitare** integrat pentru poziția maximă și minimă a cârligului prelungeste durabilitatea cuplajului prin fricțiune, a motorului și a carcasei. Mecanism de acționare 1 Am, ciclu de utilizare 50 % la o singură viteză, tensiune de alimentare (400 V/ 50 Hz). Siguranță crescută în exploatare prin tensiunea de comandă 42 V, comutator capsulat din clasa de protecție IP65, motoare cu grad de protecție IP55.

Cu două viteze (cursă fină).

Funcționare:

IP55: Protecție la stropirea cu jet de apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere. (valabil pentru motor).

IP65: Protecție la stropirea cu jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere. (valabil pentru comutator).

Notă:

La cerere se pot livra modele cu 2 viteze (cursă fină), alte înălțimi de cursă, mecanism de rulare, radio, precum și model pentru 230 V la cerere.

Descriere tehnică

Înălțimea cursei normale	3 m
Capacitate portantă	250 kg
Număr șiruri de lanț	1
Viteza cursei	8 m/min
Viteza cursei	2 m/min
Greutate	18 kg
Clasă de protecție IP	IP 55
Clasă de protecție IP	IP 65
Tip produs	Palan