

HOLEX®
VBMT 160404 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	261256 HBX020
GTIN	4045197766649
Clasa articolului	22D

Descriere

VBMT 160404 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfărâmător de așchii: PM

 Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 2,75 mm

 Avans f : 0,1 - 0,25 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HBX020
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Sfărâmător de așchii	PM
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 2,75 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cap de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru