

**HOLEX®**
**VBMT 160404 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130**

**Date comandă**

Numărul de comandă	261256 HBX130
GTIN	4045197766656
Clasa articolului	22D

**Descriere**

VBMT 160404 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfârâmător de așchii: MM

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

 Avans  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Aplicația principală	M
Categorie	HBX130
Sfârâmător de așchii	MM

Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cap de strunjit
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru