

HOLEX®**VCMT 110304 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020****Date comandă**

Numărul de comandă	261469 HBX020
GTIN	4045197766663
Clasa articolului	22D

Descriere

VCMT 110304 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 2,75 mmAvans f : 0,1 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Categorie	HBX020
Sfârâmător de așchii	PM
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 2,75 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cap de strunjit
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 110304
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru