

Garant
Cuțit de strung pentru canelare, pe stânga, Lățimea cozii / lățimea cozii w: 8/1,5mm

Date comandă

Numărul de comandă	273756 8/1,5
GTIN	4045197766106
Clasa articolului	21W

Descriere
Execuție:

Din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Prin conectare cu sistemul convex de prindere cu plăci, se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

De la o lățime de canelare de 6 mm, a doua lamă vine în contact cu piesa la t_{max} ($5 \times$ lățimea de canelare). Aceasta poate duce la apariția striaișilor. Nu apar striaișii până la $t = 24,5 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	8 mm
Adâncime de retezare t_{max}	7,5 mm
Lățime de canelare w	1,5 mm
Șurub	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Lungime cap L_1	20,5 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lățimea cozii b	8 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub de strângere Tip 12

279815 12

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500