

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe dreapta, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 20/3Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	273790 20/3L
GTIN	4045197766007
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

Ø retragere $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ până la lungime 30,5 mm.

Ø retragere $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ pe întreaga lungime.

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	17 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	27,5 mm
t_{\max} prelucrare interioară	6 mm
Lungimea totală L	200 mm
Șurub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Lățime de canelare w	3 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Șurub de strângere Tip 8

279815 8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500