

Garant**Bară pentru strunjire de canelare, pe stânga, Ø cozii DS / lățime de canelare w: 20/3Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	273791 20/3L
GTIN	4045197766014
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Fabricate din oțel pentru scule foarte rezistent ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Atunci când sunt executate cu sistemul convex se poate obține o rezistență maximă la forțele de așchiere axiale și radiale, ceea ce duce la o creștere semnificativă a calității suprafețelor și a productivității.

Notă:

Ø retragere $D_{\min} = 25 \text{ mm}$ până la lungime 30,5 mm.

Ø retragere $D_{\min} = 27,5 \text{ mm}$ pe întreaga lungime.

Descriere tehnică

t_{\max} prelucrare interioară	6 mm
Șurub	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Decalaj central L_3	17 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	27,5 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Domeniu de utilizare	Canelură interioară radială
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	da

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 8

279815 8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20