

**Garant****Plăcuță pentru canelare stânga, HU9315, Lățimea canalului m (H13): 1,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273906 1,5
GTIN	4045197768384
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

$t_{max}$	2,5 mm
Lățime canal m (H13)	1,5 mm
Lățimea lamei w	1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț R	0,2 mm
Disponerea plăcuțelor amovibile	pe stânga
Categorie	HU9315
Canale conform standardului	DIN 471
Canale conform standardului	DIN 472
Numărul de schimbări / tășuri	3

Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 280 mm/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	280 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	280 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
CuZn	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Grafit	indicat în anumite condiții	70 m/min	N
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		