

Garant**Adaptor pentru fretare cu fixare pe filet subțire, Filet M × Ø fixare D1: M10X6****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301397 M10X6 |
| GTIN | 4045197767325 |
| Clasa articolului | 31Z |

Descriere**Execuție:**

Oțel rezistent la temperaturi înalte, ajustare integrată a lungimii sculelor, model extra subțire, pentru HSS și carbură.

Aplicație:

Utilizare flexibilă în condițiile celor mai exigente cerințe cu privire la precizie și calitatea echilibrării, de ex. în combinație cu prelungitoare.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|----------|
| Filet M | M10 |
| Ø de prindere D ₁ | 6 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 55 mm |
| Ø prelungitorului D ₃ | 18,5 mm |
| Lungime L | 37 mm |
| Ø D ₂ | 15 mm |
| Ø exterior D | 21 mm |
| Moment maxim de strângere | 40 Nm |
| Răcire interioară | da |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Tip produs | Reducție |

