

Garant**Adaptor pentru fretare cu fixare pe filet subțire, Filet M × Ø fixare D1: M10X8****Date comandă**

Numărul de comandă	301397 M10X8
GTIN	4045197767332
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Oțel rezistent la temperaturi înalte, ajustare integrată a lungimii sculelor, model extra subțire, pentru HSS și carbură.

Aplicație:

Utilizare flexibilă în condițiile celor mai exigente cerințe cu privire la precizie și calitatea echilibrării, de ex. în combinație cu prelungitoare.

Descriere tehnică

Ø D ₂	15 mm
Lungime L	37 mm
Filet M	M10
Ø exterior D	21 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø prelungitorului D ₃	18,5 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Moment maxim de strângere	40 Nm
Răcire interioară	da
Concentricitate	≤ 3 µm
Tip produs	Reducție

