

**Garant****Adaptor pentru fretare cu fixare pe filet subțire, Filet M × Ø fixare D1: M16X8****Date comandă**

Numărul de comandă	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

Oțel rezistent la temperaturi înalte, ajustare integrată a lungimii sculelor, model extra subțire, pentru HSS și carbură.

**Aplicație:**

Utilizare flexibilă în condițiile celor mai exigente cerințe cu privire la precizie și calitatea echilibrării, de ex. în combinație cu prelungitoare.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	21 mm
Filet M	M16
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Lungime L	42 mm
Ø prelungitorului D <sub>3</sub>	30 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Moment maxim de strângere	80 Nm
Răcire interioară	da
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Reducție

