

Garant**Adaptor pentru fretare cu fixare pe filet subțire, Filet M × Ø fixare D1:
M16X12****Date comandă**

Numărul de comandă	301397 M16X12
GTIN	4045197768902
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Oțel rezistent la temperaturi înalte, ajustare integrată a lungimii sculelor, model extra subțire, pentru HSS și carbură.

Aplicație:

Utilizare flexibilă în condițiile celor mai exigente cerințe cu privire la precizie și calitatea echilibrării, de ex. în combinație cu prelungitoare.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø exterior D	24 mm
Lungime L	42 mm
Ø D ₂	18 mm
Filet M	M16
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø prelungitorului D ₃	30 mm
Moment maxim de strângere	80 Nm
Răcire interioară	da
Concentricitate	≤ 3 μm

Tip produs

Reducție