

**Garant****Raft CNC, Lățime 1500 mm, Pentru cozile sculelor: SK30****Date comandă**

Numărul de comandă	970665 SK30
GTIN	4045197768858
Clasa articolului	91L

**Descriere**

**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor**

**Execuție:**

Raft din tablă de oțel cu suporturi din plastic pentru scule GARANT. Parte frontală cu subgrindă pătrată pentru stabilizare. **Domeniu de reglare la adâncime de 130 mm.** Este posibilă blocarea **orizontală la 90° și oblică la 120°.**

**Adaptat pentru:**

Montaj prin **agățare în coloane de susținere (Grupa 92), raft CNC Cod 970680 și cărucior de material Cod 918590 Ref. 1000 (Grupa 91).**

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Capacitatea portantă a coloanelor de susținere 25 kg;

Capacitate portantă în raft CNC și cărucior pentru materiale 50 kg.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 80 mm

Adâncime: 155 mm

Număr de portscule: 33

Distanță dintre axe A: 60 mm

Capacitate portantă la suspendare în coloane de susținere: 25 kg

Capacitate portantă în raft CNC și cărucior pentru materiale: 50 kg

**Descriere tehnică**

Înălțime	80 mm
----------	-------

Distanță dintre axe A	60 mm
Pentru cozile sculelor	SK 30
Lățime	1500 mm
Adâncime	155 mm
Număr de portscule	33
Capacitate portantă la suspendare în coloane de susținere	25 kg
Capacitate portantă în raft CNC și cărucior pentru materiale	50 kg
Domeniu de utilizare	Raft CNC
Grosimea materialului	1,5 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	Lățime 1500 mm
Tip produs	Raft

## Accesorii

Piesă din plastic Tip SK30	947390 SK30
----------------------------	-------------