



**Role din carbură PM, BL 15°, Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare:
21,5X5/1,0mm**



Date comandă

Numărul de comandă	290266 21,5X5/1,0
GTIN	4030741178191
Clasa articolului	29I

Descriere

Execuție:

Rezistente la uzură, executate din oțel sinterizat (PM).

Notă:

- **Ref. 21,5×5×8 recomandată pentru modelul Quick.**
- **Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.**

Descriere tehnică

Ø gaură moletă d ₂	8 mm
Model randalină	BL 15°
Pentru normă	DIN 82
Materialul sculei	PM
Tip produs	Rolă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	160 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	110 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	35 m/min	M
CuZn	recomandat	120 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		