

**Randalină PM, GV 30°, Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare:
15X4/0,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290199 15X4/0,5
GTIN	4030741159749
Clasa articolului	29I

Descriere**Execuție:**

Rezistente la uzură, executate din oțel sinterizat (PM).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și profile.

Descriere tehnică

Ø gaură moletă d ₂	4 mm
Lățime moletă	4 mm
Pas	0,5
Ø moletă d ₁	15 mm
Model randalină	GV 30°
Pentru normă	DIN 82
Materialul sculei	PM

Tip produs

Sculă de randalinat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	35 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	M
CuZn	recomandat	65 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		