

**Randalină PM, AA, Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare:
20X8/0,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290161 20X8/0,8
GTIN	4030741172960
Clasa articolului	29I

Descriere**Execuție:**

Rezistente la uzură, executate din oțel sinterizat (PM).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și profile.

Descriere tehnică

Ø gaură moletă d ₂	6 mm
Ø moletă d ₁	20 mm
Pas	0,8
Lățime moletă	8 mm
Model randalină	AA
Pentru normă	DIN 82
Materialul sculei	PM

Tip produs

Sculă de randalinat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	35 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	M
CuZn	recomandat	65 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip 20

290050 20

Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip 16

290050 16