

**Randalină PM, BR 30°, Ø moletă d₁ × lățime moletă b / pas de divizare:
20X8/0,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290181 20X8/0,8
GTIN	4030741184093
Clasa articolului	29I

Descriere**Execuție:**

Rezistente la uzură, executate din oțel sinterizat (PM).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și profile.

Descriere tehnică

Pas	0,8
Lățime moletă	8 mm
Ø moletă d ₁	20 mm
Ø gaură moletă d ₂	6 mm
Model randalină	BR 30°
Pentru normă	DIN 82
Materialul sculei	PM

Tip produs

Sculă de randalinat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	35 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	45 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	M
CuZn	recomandat	65 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip 16

290050 16

Set de suporturi pentru randalinare ECO Tip 20

290050 20