



**Role din carbură PM, BR 15°, Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare:  
21,5X5/0,6mm**



## Date comandă

Numărul de comandă	290271 21,5X5/0,6
GTIN	4030741236860
Clasa articolului	29I

## Descriere

### Execuție:

Rezistente la uzură, executate din carbură.

### Notă:

- Ref. 21,5×5×8 recomandată pentru modelul Quick.
- Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Ø gaură moletă d<sub>2</sub>: 8 mm

## Descriere tehnică

Ø gaură moletă d <sub>2</sub>	8 mm
Model randalină	BR 15°
Pentru normă	DIN 82
Materialul sculei	PM
Tip produs	Rolă

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	160 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	110 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	35 m/min	M
CuZn	recomandat	120 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		