

**Garant****Bucșă de strângere excentrică, Ø d H5: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236679 12
GTIN	4045197768971
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Domeniu de reglare a  $\varnothing \pm 0,5$  mm.

În combinație cu bare de alezat cu mărime fixă (Cod 236677) cu domeniu de reglare a  $\varnothing$  nominal  $-0,3 / +0,5$  mm.

**Aplicație:**

Pentru prinderea barei de alezat, se poate regla pentru execuția alezajelor la „dimensiune fixă”. Se prinde în mandrina de strângere cu suporturi Weldon  $\varnothing 25; 32$  și  $40$  mm conform DIN 1835 B.

**Notă:**

Reglarea precisă a diametrului se face la dispozitivul de presetare prin răsucirea barei de alezat.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	62 mm
$\varnothing D$	25 mm
Toleranță $\varnothing$ exterior	H5
$L_1$	57 mm
$\varnothing D_1$	29 mm
$\varnothing d$	12 mm
Tip produs	Bucșă de strângere

