

Garant**Bucșă de strângere excentrică, Ø d H5: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236679 20
GTIN	4045197768995
Clasa articolului	21P

Descriere**Execuție:**

Domeniu de reglare a $\varnothing \pm 0,5$ mm.

În combinație cu bare de alezat cu mărime fixă (Cod 236677) cu domeniu de reglare a \varnothing nominal $-0,3 / +0,5$ mm.

Aplicație:

Pentru prinderea barei de alezat, se poate regla pentru execuția alezajelor la „dimensiune fixă”. Se prinde în mandrina de strângere cu suporturi Weldon $\varnothing 25$; 32 și 40 mm conform DIN 1835 B.

Notă:

Reglarea precisă a diametrului se face la dispozitivul de presetare prin răsucirea barei de alezat.

Descriere tehnică

$\varnothing d$	20 mm
Toleranță \varnothing exterior	H5
L_1	61 mm
$\varnothing D_1$	36 mm
$\varnothing D$	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	66 mm
Tip produs	Bucșă de strângere

