

Garant**Bare de alezat cu mărime fixă, DIN 1835 A, Ø nominal D: 10,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	236677 10,8
GTIN	4045197769138
Clasa articolului	21S

Descriere**Aplicație:**

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la Ø nominal în combinație cu bușe excentrice reglabile Cod 236679.

Pentru plăcuțe amovibile standard ISO CC..0602.

Notă:

Ø de găurire nu trebuie să fie mai mic decât Ø d_{min} .

Descriere tehnică

Ø minim d_{min}	9,8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260142 HB725
Lungime activă L_1	24 mm
Ø cozii D_s h6	10 mm
Lungimea totală L_{ges}	95 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Domeniu de reglare cu bușă de strângere excentrică	10,5 - 11,3 mm
Dimensiune bușă excentrică recomandată Cod 236679	10
Număr de dinți Z	1
Ø nominal D	10,8
Unghiul la vârf	180 grad
Tip de coadă	DIN 1835 A

Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm	211750 1,0