

**Garant**
**Bare de alezat cu mărime fixă, DIN 1835 A, Ø nominal D: 12,8mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236677 12,8   |
| GTIN               | 4045197769152 |
| Clasa articolului  | 21S           |

**Descriere**
**Aplicație:**

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la Ø nominal în combinație cu buçe excentrice reglabile Cod 236679.

Pentru plăcuțe amovibile standard ISO CC..0602.

**Notă:**

Ø de găurire nu trebuie să fie mai mic decât Ø  $d_{min}$ .

**Descriere tehnică**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile           | 269410 (7IP; 1,0 Nm) |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                      | 260142 HB725         |
| Ø minim $d_{min}$                                  | 11,8 mm              |
| Ø cozii $D_s$ h6                                   | 10 mm                |
| Lungimea totală $L_{ges}$                          | 105 mm               |
| Lungime activă $L_1$                               | 26 mm                |
| Domeniu de reglare cu bucă de strângere excentrică | 12,5 - 13,3 mm       |
| Dimensiune bucă excentrică recomandată Cod 236679  | 10                   |
| Număr de dinți Z                                   | 1                    |
| Ø nominal D  | 12,8                 |
| Unghiul la vârf                                    | 180 grad             |
| Tip de coadă                                       | DIN 1835 A           |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Răcire interioară | da                           |
| Tip produs        | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,0 Nm           | 211750 1,0 |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP | 674252 7IP |