

**Garant****Bare de alezat cu mărime fixă, DIN 1835 A, Ø nominal D: 26,8mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 236677 26,8   |
| GTIN               | 4045197769299 |
| Clasa articolului  | 21S           |

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lărgirea găurilor executate în prealabil sau turnate la Ø nominal în combinație cu bucuțe excentrice reglabile Cod 236679.

Pentru plăcuțe amovibile standard ISO CC..0602.

**Notă:**

Ø de găurire nu trebuie să fie mai mic decât Ø d<sub>min</sub>.

**Descriere tehnică**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Lungimea totală L <sub>ges</sub>                     | 185 mm               |
| Ø minim d <sub>min</sub>                             | 25 mm                |
| Lungime activă L <sub>1</sub>                        | 40 mm                |
| Ø cozii D <sub>s</sub> h6                            | 20 mm                |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                        | 260142 HB725         |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile             | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| Domeniu de reglare cu bucuță de strângere excentrică | 26,5 - 27,3 mm       |
| Dimensiune bucuță excentrică recomandată Cod 236679  | 20                   |
| Număr de dinți Z                                     | 1                    |
| Ø nominal D  | 26,8                 |
| Unghiul la vârf                                      | 180 grad             |
| Tip de coadă   | DIN 1835 A           |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Răcire interioară | da                           |
| Tip produs        | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

---

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm           | 211750 1,2 |