

**Garant****Bară de alezat, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 45/16mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	272171 45/16
GTIN	4045197769350
Clasa articolului	21W

## Descriere

**Livrare:**  
**Cu portplăcuță 1,5°.**

## Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 2
Lungimea totală L	200 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	29 mm
Decalaj central $L_3$	16,1 mm
Răcire interioară	da
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru portplăcuță	279824 1
Portplăcuță 1,5°	272620 1,5
Ø cozii $D_5$	25 mm
Lățime gât $L_4$	24,6 mm
Domeniu de utilizare	degajare radială pe interior
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare 1,5 grad	272620 1,5
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere	272500
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500