

PRYOR

Poansoare individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 4/Mmm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085481 4/M |
| GTIN | 5022044025516 |
| Clasa articolului | 08W |

Descriere

Execuție:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|----------|
| Adâncime tipuri de poansoare | 19,05 mm |
| Atestare | M |
| Înălțime tip de poansoare | 8 mm |
| Lățime tip de poansoare | 4 mm |
| Înălțimea scrisului | 4 mm |

Tip produs

Poanson manual de perforare