

Cap de strunjit, stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/09**Date comandă**

Numărul de comandă	260009 QC/09
GTIN	4251414902435
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **corpul de bază cu amortizarea vibrațiilor.**

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: QC

Cod ISO cap de filetat: SCLCR/L 09

Plăcuță amovibilă compatibilă: CC.. 09T3..

Corp de bază compatibil: 264900 – 264908

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 24 mm

Deplasarea axei: 13 mm

Lungimea totală: 20 mm

Descriere tehnică

Corp de bază compatibil	264900 – 264908
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 4
Cap interschimbabil cod ISO	SCLCR/L 09
Deplasarea axei	13 mm
Lungimea totală	20 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	24 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Sistem	QC
Mărimea plăcuței	9 mm
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da

Accesorii

Șurub de strângere	269407
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500