

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/12**Date comandă**

Numărul de comandă

250027 DM/12

GTIN

4251414902442

Clasa articolului

29D

Descriere**Execuție:**Capete de strunjit interschimbabile pentru **bara cu amortizarea vibrațiilor**.**Aplicație:**Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

Cod ISO cap de filetat: DCLNR/L

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 48 mm

Deplasarea axei: 27 mm

Lungimea totală: 35 mm

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	259027 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	48 mm
Portplăcuță	259033 2
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 3
Cap interschimbabil cod ISO	DCLNR/L
Sistem	DM
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Deplasarea axei	27 mm
Lungimea totală	35 mm
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Accesorii

Portplăcuță	259224
Unitate cu gheară	259505
Șurub pentru portplăcuță	259612
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10