

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/12



Date comandă

Numărul de comandă	250028 DM/12
GTIN	4251414902459
Clasa articolului	29D

Descriere

Execuție:

Capete de strunjit interschimbabile pentru **bara cu amortizarea vibrațiilor**.

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **10xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Cap interschimbabil cod ISO: DCLNR/L

Plăcuță amovibilă compatibilă: CN.. 1204..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile D_{\min} : 48 mm

Deplasarea axei: 27 mm

Lungimea totală: 35 mm

Descriere tehnică

Portplăcuță	259033 2
Cap interschimbabil cod ISO	DCLNR/L
Lungimea totală	35 mm

Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	48 mm
Sistem	DM
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Deplasarea axei	27 mm
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 3
Mărimea plăcuței	12 mm
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da

Accesorii

Unitate cu gheară	259505
Portplăcuță	259224
Șurub pentru portplăcuță	259612
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500