

**Cap de filetat, stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/16****Date comandă**

Numărul de comandă	251715 DM/16
GTIN	4251414902992
Clasa articolului	29D

**Descriere****Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **corpul de bază cu amortizarea vibrațiilor.**

**Aplicație:**

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **10xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Cap interschimbabil cod ISO: DVUNR/L

Plăcuță amovibilă compatibilă: VNMG 1604..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 50 mm

Deplasarea axei: 29 mm

Lungimea totală: 35 mm

**Descriere tehnică**

șurub pentru portplăcuță	259027 3
Plăcuță amovibilă compatibilă	VNMG 1604..
Deplasarea axei	29 mm

Cap interschimbabil cod ISO	DVUNR/L
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală	35 mm
Sistem	DM
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	50 mm
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Portplăcuță	259033 5
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 7
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da

## Accesorii

Șurub pentru portplăcuță	259613
Portplăcuță	259227
Unitate cu gheară	259509
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500