

Bară Oțel DM, 5×D, Sistem / Ø cozii: DM/50



Date comandă

Numărul de comandă	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Clasa articolului	29E

Descriere

Execuție:

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

Notă:

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Lungimea totală L: 418 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 5 mm

Șurub de montaj: 269025 1

Descriere tehnică

Ø cozii	50 mm
Deplasare a axei H corp de bază	5 mm
Sistem	DM
Șurub de montaj	269025 1
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Lungimea totală L	418 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	264838; 264839
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm

674242 2