

Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/16**Date comandă**

Numărul de comandă	260916 DM/16
GTIN	4251414902701
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **bare cu amortizarea vibrațiilor**.

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **14xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Cap interschimbabil cod ISO: STUCR/L 16

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC.. 16T3..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 49 mm

Deplasarea axei: 27 mm

Lungimea totală: 32 mm

Descriere tehnică

Sistem	DM
Lungimea totală	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..

Cap interschimbabil cod ISO	STUCR/L 16
Deplasarea axei	27 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	49 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Mărimea plăcuței	16 mm
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Accesorii

șurub de strângere	269433
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15