

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/11**Date comandă**

Numărul de comandă	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **corpul de bază cu amortizarea vibrațiilor.**

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **14xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Cap interschimbabil cod ISO: SVUCR/L 11

Plăcuță amovibilă compatibilă: VC.. 1103..

Corp de bază compatibil: 264900 – 264908

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 26 mm

Deplasarea axei: 16 mm

Lungimea totală: 20 mm

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală	20 mm
Cap interschimbabil cod ISO	SVUCR/L 11

Deplasarea axei	16 mm
Corp de bază compatibil	264900 – 264908
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Sistem	QC
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	26 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da

Accesorii

Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500