

Bară Oțel QM, 5×D, Sistem / Ø cozii: QC/20**Date comandă**

Numărul de comandă	264900 QC/20
GTIN	4251414902251
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

Notă:

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Lungimea totală L: 160 mm

Șurub de montaj: 269025 2

Descriere tehnică

Ø cozii	20 mm
Sistem	QC
Șurub de montaj	269025 2
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Lungimea totală L	160 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	264834; 264835
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm

674242 2