

Bară cu amortizat la vibrații, 8×D, Sistem / Ø cozii: DM/50



Date comandă

Numărul de comandă	264920 DM/50
GTIN	4251414902169
Clasa articolului	29E

Descriere

Execuție:

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

Livrare:

Adaptor cu reducere de la G1/4 inch la G1/8 inch.

Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central cap de strunjit}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Sistem: DM

Lungime totală L_{ges} : 568 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 5 mm

Zonă fără prindere S: 215,9 mm

Lungime de prindere recomandată: 200 mm

Șurub de montaj: 269025 1

Descriere tehnică

Lungime de prindere recomandată	200 mm
Deplasare a axei H corp de bază	5 mm
Sistem	DM
Ø cozii	50 mm

Zonă fără prindere S	215,9 mm
Lungime totală L _{ges}	568 mm
Șurub de montaj	269025 1
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da

Accesorii

Tijă pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500