

Bară Oțel QM, 5×D, Sistem / Ø cozii: QC/32



Date comandă

Numărul de comandă	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Clasa articolului	29E

Descriere

Execuție:

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

Notă:

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central } L_3 \text{ cap de strunjit.}$

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Lungimea totală L: 268 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 6 mm

Șurub de montaj: 269025 2

Descriere tehnică

Deplasare a axei H corp de bază	6 mm
Sistem	QC
Ø cozii	32 mm
Șurub de montaj	269025 2
Furtun de legătură pentru înaltă presiune	269207
Conector pentru racord de agent de răcire	269208
Lungimea totală L	268 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	264834; 264835
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară

Accesorii

PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm

674242 2

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm

659906 500