

Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/16**Date comandă**

Numărul de comandă	260917 QC/16
GTIN	4251414902794
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **bare cu amortizarea vibrațiilor.**

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **14xD.**

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Cap interschimbabil cod ISO: STUCR/L 16

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC.. 16T3..

Corp de bază compatibil: 264900 – 264908

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 26 mm

Deplasarea axei: 15 mm

Lungimea totală: 21 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	21 mm
Sistem	QC
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269023 2

Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 16T3..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	26 mm
Corp de bază compatibil	264900 – 264908
Cap interschimbabil cod ISO	STUCR/L 16
Mărimea plăcuței	16 mm
Deplasarea axei	15 mm
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Accesorii

Șurub de strângere	269432
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15