

## Bară cu amortizat la vibrații, 8×D, Sistem / Ø cozii: QC/25



### Date comandă

Numărul de comandă	264902 QC/25
GTIN	4251414902312
Clasa articolului	29E

### Descriere

#### Execuție:

Cu racord de apă pentru răcire 1/8-27 NPT.

#### Livrare:

Adaptor cu reducere de la G1/4 inch la G1/8 inch.

#### Notă:

Nu strângeți în zona marcată cu S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø cozii} + H + \text{decalaj central cap de strunjit}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Sistem: QC

Lungime totală  $L_{ges}$ : 280 mm

Deplasare a axei H corp de bază: 2,5 mm

Zonă fără prindere S: 161,9 mm

Lungime de prindere recomandată: 100 mm

Șurub de montaj: 269025 2

### Descriere tehnică

Lungime de prindere recomandată	100 mm
Sistem	QC
Deplasare a axei H corp de bază	2,5 mm
Lungime totală $L_{ges}$	280 mm

Zonă fără prindere S	161,9 mm
Ø cozii	25 mm
Șurub de montaj	269025 2
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500
Tijă pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2