

Cap de filetat, dreapta, Sistem / mărime plăcuță: DM/08**Date comandă**

Numărul de comandă	251918 DM/08
GTIN	4251414903005
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **corpul de bază cu amortizarea vibrațiilor.**

Aplicație:

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

Cod ISO cap de filetat: DWLNR/L 08

Plăcuță amovibilă compatibilă: WN.. 0804..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 48 mm

Deplasarea axei: 27 mm

Lungimea totală: 35 mm

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Cap interschimbabil cod ISO	DWLNLR/L 08
Mărimea plăcuței	8 mm
Lungimea totală	35 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	48 mm
Sistem	DM
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 5
Portplăcuță	259033 6
Deplasarea axei	27 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 4
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	dreapta
Răcire interioară	da

Accesorii

Portplăcuță	259228
Șurub pentru portplăcuță	259614
Unitate cu gheară	259507
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10