

**Cap de filetat, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: DM/15****Date comandă**

Numărul de comandă	250618 DM/15
GTIN	4251414902695
Clasa articolului	29D

**Descriere****Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **corpul de bază cu amortizarea vibrațiilor.**

**Aplicație:**

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **10xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Cap interschimbabil cod ISO: DDUNR/L 15

Plăcuță amovibilă compatibilă: DNMG 1506..

Corp de bază compatibil: 264910 – 264922

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 48 mm

Deplasarea axei: 27 mm

Lungimea totală: 35 mm

**Descriere tehnică**

Sistem	DM
Plăcuță amovibilă compatibilă	DNMG 1506..
Lungimea totală	35 mm

Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	48 mm
Deplasarea axei	27 mm
Corp de bază compatibil	264910 – 264922
Portplăcuță	259033 3
Cap interschimbabil cod ISO	DDUNR/L 15
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 4
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Mărimea plăcuței	15 mm
Serie	Cap de filetat
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da

## Accesorii

Șurub pentru portplăcuță	259612
Unitate cu gheară	259506
Portplăcuță	259225
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500