



**Role din carbură PM, BL 30°, Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare:
21,5X5/0,6mm**



Date comandă

| | |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 290276 21,5X5/0,6 |
| GTIN | 4030741236914 |
| Clasa articolului | 29I |

Descriere

Execuție:

Rezistente la uzură, executate din carbură.

Notă:

- **Ref. 21,5×5×8 recomandată pentru modelul Quick.**
- **Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.**

Ø gaură moletă d₂: 8 mm

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ø gaură moletă d ₂ | 8 mm |
| Model randalină | BL 30° |
| Pentru normă | DIN 82 |
| Materialul sculei | PM |
| Tip produs | Rolă |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 160 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 110 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 110 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 85 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 65 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 60 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 35 m/min | M |
| CuZn | recomandat | 120 m/min | N |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiții | | |