

Garant**Plăcuță de retezare stânga 5°, HB7020, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273659 3
GTIN	4045197770738
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Lățime de canelare w	3 mm
Avans f	0,07 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7020
Rază la colț R	0,3 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Profil plăcuțe amovibile	pe stânga
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		