

**Garant****Plăcuțe de retezare / canelare, HB7020, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273701 2
GTIN	4045197770745
Clasa articolului	21J

**Descriere****Execuție:**

Sfârâmător de aşchii pentru diametre mici şi reducerea forţei de aşchiere.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	2 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7020
Rază la colț R	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		