

Garant**Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet $\varnothing d = 20$ mm,
Filet M \times L: M10X180****Date comandă**

Numărul de comandă	301364 M10X180
GTIN	4045197770882
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Prelungitor din carbură plină cu proprietăți de amortizare a vibrațiilor, toleranța cozii h6, model lung și subțire.

Aplicație:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinația perfectă dintre prelungitoare standard din oțel și prelungitoare tip Densimet®.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	180 mm
\varnothing găurii D_1	10,5 mm
\varnothing cozii d	20 mm
Filet M	M10
\varnothing exterior D	17,8 mm
Lungime utilă L_1	120 mm
Suport	$\varnothing d = 20$ mm
Răcire interioară	da
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

