

**Garant****Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	365035 60
GTIN	4045197770677
Clasa articolului	31S

**Descriere****Execuție:**

- Tip constructiv stabil cu șurub solid.
- Bacuri călite și rectificat.
- Strângere precisă datorită ghidajului plan.
- Bac fix cu prismă orizontală și verticală pentru material rotund, bac plan.
- Pentru montarea bacurilor de protecție ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.
- Clemă rapidă excentrică integrată în curs de brevetare, pentru o prindere sigură pe masa de găurit.
- Fixarea rapidă în zona canelurilor face posibilă prelucrarea flexibilă și eficientă a piesei de prelucrat cu prindere în orice poziție pe întreaga masă de găurit, fără a fi necesară o nouă fixare.

**Aplicație:**

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

**Material:**

Corp și bac mobil din fontă specială.

**Precizie:**

În limita a **0,10 mm**.

**Descriere tehnică**

Gamă de prindere b	79 mm
Distanță canale de așchii	90 mm

Înălțime totală c	55 mm
Lățimea corpului de bază B	115 mm
Lungimea totală maximă L <sub>4</sub>	271 mm
Lungimea corpului de bază a	169 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Menghină BM albastră
Lățimea bacului A	60 mm
Lățime canale de așchii	13 mm
Înălțimea bacurilor C	25 mm
Greutate	3,2 kg
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

## Accesorii

Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghină cu schimbare rapidă respectiv menghină pentru mașini de găurit Pentru tip 60	365036 60
Șină de ghidare pentru Cod 365023	365025
Opritor Tip 1	365028 1
Șurub de schimb pentru menghină manuală pentru mașini de găurit Pentru tip 60	365037 60