



## Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	365045 100
GTIN	4045197771025
Clasa articolului	32D

### Descriere

#### Execuție:

- Model solid și ușor de utilizat.
- Bacuri călite și rectificate.
- Lungime totală constantă (șurub adâncit în mâner!)
- Posibilitate de prindere universală datorită orificiului longitudinal.
- Bacul mobil, ghidat lateral.
- Bacul fix cu trei prisme verticale și una orizontală.

#### Aplicație:

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

#### Material:

Corp din fontă.

#### Precizie:

În limita a **0,20 mm**.

### Descriere tehnică

Gamă de prindere b	87 mm
Înălțimea bacurilor C	30 mm
Greutate	4,8 kg
Lățimea bacului A	100 mm

Lungimea corpului de bază a	288 mm
Înălțime totală c	64 mm
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

## Accesorii

Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghine manuale pentru mașini de găurit Pentru tip 100	365046 100
---	------------