



## Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 120mm



### Date comandă

Numărul de comandă	365045 120
GTIN	4045197771032
Clasa articolului	32D

### Descriere

#### Execuție:

- Model solid și ușor de utilizat.
- Bacuri călite și rectificate.
- Lungime totală constantă (șurub adâncit în mâner!)
- Posibilitate de prindere universală datorită orificiului longitudinal.
- Bacul mobil, ghidat lateral.
- Bacul fix cu trei prisme verticale și una orizontală.

#### Aplicație:

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

#### Material:

Corp din fontă.

#### Precizie:

În limita a **0,20 mm**.

### Descriere tehnică

Lungimea corpului de bază a	343 mm
Gamă de prindere b	110 mm
Lățimea bacului A	120 mm
Înălțime totală c	66 mm

Înălțimea bacurilor C	30 mm
Greutate	6,5 kg
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

---

## Accesorii

Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghine manuale pentru mașini de găurit Pentru tip 120	365046 120
---	------------