

**HOLEX****Șubler digital ABS, Domeniu de măsurare: 150HMmm****Date comandă**

Numărul de comandă	412821 150HM
GTIN	4045197770240
Clasa articolului	42A

**Descriere****Execuție:**

Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Șubler digital cu **riglă gradată absolută**, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se oprește automat după cca 5 minute și pornește printr-o simplă împingere.

- **Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.**
- **Sistemul electronic este decuplat de la carcasă și asamblat direct pe partea culisantă. Forța de măsurare este transmisă direct pe brațul de măsurare. Astfel, șublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută și o durabilitate mai bună.**
- **Cu carcasă metalică robustă.**

Cu **suprafețe de măsurare din carbură** atât pe micrometre, cât și pe vârfurile de măsurare.

**Livrare:**

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Descriere tehnică**

Citire comutabilă	mm / inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Calibrarea	A1
Materialul carcasei	Metal
Lungimea ciocului	40 mm
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3

Decuplare automată	da
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Suprafață de măsurare	Carbură
Tijă adâncime existentă	da
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236