

**HOLEX****Șubler digital ABS, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412821 300
GTIN	4045197770264
Clasa articolului	42A

**Descriere****Execuție:**

Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Șubler digital cu **riglă gradată absolută**, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se oprește automat după cca 5 minute și pornește printr-o simplă împingere.

- **Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.**
- **Sistemul electronic este decuplat de la carcasă și asamblat direct pe partea culisantă. Forța de măsurare este transmisă direct pe brațul de măsurare. Astfel, șublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută și o durabilitate mai bună.**
- **Cu carcasă metalică robustă.**

**Livrare:**

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Descriere tehnică**

Citire comutabilă	mm / inch
Decuplare automată	da
Tijă adâncime existentă	da
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Lungimea ciocului	60 mm

Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Calibrarea	A1
Materialul carcasei	Metal
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	$\pm 0,04$ mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

## Accesorii

Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cutie din plastic Tip MS300	412470 MS300
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236